



ADM463QC



Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-13A, 30 mA, Typ A med quickconnect

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	13
Nominell felström I _{dn}	30
Märkström -25°C	15,50
Märkström -20°C	15,30
Märkström -15°C	15,10
Märkström -10°C	14,90
Märkström -5°C	14,70
Märkström 0°C	14,40
Märkström 5°C	14,20
Märkström 10°C	14
Märkström 15°C	13,70
Märkström 20°C	13,50
Märkström 25°C	13,30
Märkström 30°C	13
Märkström 35°C	12,70
Märkström 40°C	12,50
Märkström 45°C	12,20
Märkström 50°C	11,90
Märkström 55°C	11,60
Märkström 60°C	11,30

Arkitektur

Kurva	C
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	4P
Antal avsäkrade poler	4

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP2X

Spänning

Typ av matarspänning	AC
Märkdriftspänning U _e	230 - 400
Nominell isolationsspänning U _i	500

Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens	2
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3
Elektriska huvudattribut	
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	6
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2
Frekvens	
Frekvens	50 - 50
Anslutning	
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1,5 - 4,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 4,0
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
Installation, montering	
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2
360 graders monteringsposition möjlig	Ja
Typ av övre anslutning på normkomponenter	quickconnect
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BIConnect
Användningsförhållanden	
Energibegränsningsklass I²t	3
Driftstemperatur	-25 - 40
Dimensioner	
Höjd	84
Bredd	71
Djup	70
Ström	
Total effektförlust vid nominell märkström	10,10