



ARC556D

Dvärgbrytare med ljusbågsdetektor 6A C karakteristik 6kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6
Märkström -25°C	7,23
Märkström -20°C	7,13
Märkström -15°C	7,03
Märkström -10°C	6,92
Märkström -5°C	6,81
Märkström 0°C	6,70
Märkström 5°C	6,59
Märkström 10°C	6,48
Märkström 15°C	6,36
Märkström 20°C	6,24
Märkström 25°C	6,12
Märkström 30°C	6
Märkström 35°C	5,90
Märkström 40°C	5,80
Märkström 45°C	5,70
Märkström 50°C	5,60
Märkström 55°C	5,49
Märkström 60°C	5,38

Arkitektur

Kurva	C
Antal poler	1P+N

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet I _{cn} AC enligt IEC60898-1	10
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2
Nominellt åtdragningsmoment undre anslutning	2 - 2

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,16
--	------

Användningsförhållanden

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Energibegränsningsklass I ² t	3
Driftstemperatur	-25 - 60
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70
Uthållighet	
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Installation, montering	
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICconnect
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Kapacitet	
Antal moduler	2
Dimensioner	
Höjd	85
Bredd	35,50
Djup	70