



ERL418SDC

Relä, 2NO+2NC 16 A AC-7a och med en spolspänning på 12V DC.

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	2NC+2NO
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Nominell isolationsspänning Ui	440
Styrspänning AC	0 - 0
Styrspänning DC	12 - 12

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,80
Absorberad startström	2,80

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35,75
Djup	60

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	2
Med brytare för manuell omkoppling	Ja

