



FW53US2

KAPSLING INFÄLLD 180 MOD

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	15
Antal rader	5
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	180
---------------	-----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	800
Bredd	800
Djup	110
Antal breddenheter	36

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	6
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

