



HMJ250DR

Effektbrytare h3+ x630 TM 3x250A 50kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC60947-2	50
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC60947-2	85
Nominell service brytförmåga Ics 230 V AC enligt IEC60947-2	85
Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC60947-2	50

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa
Enhetens konstruktionstyp	Infällt montage
Neutralledarens position	Utan nolla

Utlösning

Svarstid vid öppning	10
----------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000
Nominell isolationsspänning Ui	800
Märkdriftspänning Ue	220 - 415

Funktioner

Utlösningseenhet	TM h3+
------------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	71,40
--	-------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Kabel

Material kabel	Koppar
----------------	--------

Kompatibilitet

Kompatibel med RDC AOB	Ja
Passar DIN-skena	Nej

Dimensioner

Höjd	260
Bredd	140
Djup	150
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)	10, 12, 32
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)	10, 12, 32

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida
Nominellt åtdragningsmoment	18 - 18

Elektriska huvudattribut

Nominellt åtdragningsmoment undre anslutning	18 - 18
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	18 - 18