



SBN240

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	2
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	2P

Elektrisk ström

Märkström	40
Brytförmåga vid 400 V AC23A	846
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	0,60
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	40
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	40
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	40
Nominell kortslutningsbrytförmåga Icm under 415 V AC enligt IEC 60947-3	0,84
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	0,60

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80
-----------------------------	-------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	400 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440
Nominell impulsskyddspänning Uimp	6000

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35
Djup	68

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	2.5 - 16 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 25 mm ²
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	60000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC21	5000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC22	5000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,20
Förlusteffekt per pol vid In	1,10