



SBN463

Strömställare 4-polig på fyra moduler. 4 x 32 A 230 V~

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	4
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	4P

Elektrisk ström

Märkström	63
Brytförmåga vid 400 V AC23A	1332
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	0,94
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	63
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	63
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	63
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	63
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	40
Nominell kortslutningsbrytförmåga Icm under 415 V AC enligt IEC 60947-3	1,33
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	0,94

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning

Spänning

Märkdriftspänning Ue	400 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440
Nominell impulsskyddspänning Uimp	6000

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	70
Djup	69

Utrustning

Antal slutande kontakter	4
Antal öppnande kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	2.5 - 16 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 25 mm ²
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	60000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC21	5000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC22	5000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9,20
Förlusteffekt per pol vid In	2,30
