



LNH0100M

Knivsäkring 000 100A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH000
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	100
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	120
---	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	7,50
--	------

Dimensioner

Höjd	58,50
Bredd	21
Djup	79