



LNH1050M

## Knivsäkring 1 50A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva gG

#### Säkring

Säkringsstorlek NH1C

Säkringens karakteristik gG

#### Spänning

Typ av matarspänning AC

#### Elektrisk ström

Märkström 50

#### Användningsförhållanden

Isolerad Nej

#### Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 4,10

#### Dimensioner

Höjd 55

Bredd 135