



LNH2100M

Knivsäkring 2 100A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH2C

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Typ av matarspänning AC

Elektrisk ström

Märkström 100

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 10,70

Dimensioner

Höjd 72,50

Bredd 49

Djup 150