



LNH3125M

Knivsäkring 3 125A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH3C
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	120
--	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	12,20
--	-------

Dimensioner

Höjd	150
Bredd	66