



SRD10005

## Strömtransformator 1000/5A 5VA Klass 1

### Tekniska egenskaper

#### Funktioner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Noggrannhetsklass | 1 |
|-------------------|---|

#### Ström

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Effekt                                     | 5 |
| Total effektförlust vid nominell märkström | 8 |

#### Dimensioner

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Diameter på öppningen | 45  |
| Höjd                  | 108 |
| Bredd                 | 85  |
| Djup                  | 30  |
| Höjd på öppning       | 45  |
| Bredd på öppning      | 65  |

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Spänning

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Nominell isolationsspänning Ui | 3000 |
|--------------------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Driftstemperatur                | -40 - 40 |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 40 |

#### Anslutning

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal           |
| Area flexibel ledare      | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare         | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP10 |
|---------------------|------|

#### Elektrisk ström

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Primärström                  | 1000 |
| Max. intensitet för sekundär | 5    |

#### Installation, montering

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montering på | DIN-skena, Monteringsplatta |
|--------------|-----------------------------|