



TXA112



Spänningsförsörjning KNX 640mA

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Elektrisk ström

Utgångsström	640
--------------	-----

Spänning

Utspänning	28 - 32
------------	---------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------