



TXA661A



quickconnect

easy

## Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
Ingångsspänning	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	2,30
--	------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Med bussystem KNX radio	Nej
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

#### Utrustning

Antal utgångar	1
Ström LED-lampa	60
Typ av dimmer	Dimmeraktor

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Ström

230 V glöd- och halogenlampor	300
Effekt glödljus	300 - 300
Effekt, variator	300 - 300

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

#### Text

Säkring	Överhettningsskydd (indikering via LED), Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring), Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
Dimrings princip	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande, Minimala/maximala dimningsvärden per kanal kan ställas in på enheten

Funktion	"Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilampor kan aktiveras via KNX-bussen
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Märkning	Stort märkfält
Avsäkring	Med överhettning-, överbelastnings- och kortslutningsskydd