



296801

Hız kontrolü, HVAC kontrolü

Teknik özellikler

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

anma motor ve lamel akımı maks. 0.1...2.7 A

Sigorta

Sigorta yedek sigortalı ; kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (ince tel sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği 30.5 mm

Eksen boyutu Ø 4 mm

Güç

Tam yükte güç kaybı ≈ 5 W

Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

İletişim bıçak kontrolü için ek anahtarlama kontaklı

Ayarlar

Ayar temel hız ayarlanabilir

Ekipman

Motor motor sürücülü cihazlar için

Dim prensibi faz açma

Anahtarlar / priz çıkışları dönme kapalı anahtarlı

Emniyet

REACH uyumlu Yes

RoHS uyumlu Yes

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Kapak çıkartılmadan sigorta değiştirilebilir.