




75642039



#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitlenme modu sıva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

##### Boyutlar

Derinlik 5.7 mm

Derinlik 5.7 mm

Boyutlar (G x Y x D) 86 x 160 x 5.7 mm

Yükseklik 160 mm

Genişlik 86 mm

##### Güç

Mevcut tüketim 23 mA

##### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

##### Ekran

Ekran ile Evet

##### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

##### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile

##### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünüleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

##### Ayarlar

**Teslimat kapsamı**

Bus baęlantısı dahil Evet

**Dahil olan aksesuarlar**

Adaptörler çıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı 4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Kontrol tek oda ayrı kumandası için, sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için

**Emniyet**

Koruma indeksi IP IP20

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

**Kimlik**

ana tasarım hattı KNX - Berker TS Sensor

Sekonder tasarım hatları Berker TS Sensor, KNX

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni Yalnız KNX/EIB iřle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.