




75642135



**KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağı. KNX-TS Sensorü, bl.**

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

#### Boyutlar

Derinlik 37.7 mm

Derinlik 5.7 mm

Boyutlar (G x Y x D) 86 x 160 x 5.7 mm

Yükseklik 160 mm

Genişlik 86 mm

#### Güç

Mevcut tüketim 23 mA

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Evet

#### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünüleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

### Dahil olan aksesuarlar

Adaptörler çıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Laserdruck

Kontrol tek oda ayrı kumandası için, sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için

### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Berker TS Sensor, KNX

### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Yalnız KNX/EIB işle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.