




75643165



**Touch sensor 3'lü termostat,Integro bus bağıKNX-R.1, cam bl.**

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

Gösterge / ekran Simge göstergeli LED ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge sensör yüzeyiyle

#### Voltaj

Gerilim KNX/EIB voltaj beslemenin boğulmamış çıktısı ile işletim mümkündür (akım tüketimine dikkat edin ; ek yardımcı güç kaynağı gerekli)

#### Boyutlar

Derinlik 23 mm

Yükseklik 152 mm

Genişlik 81 mm

#### Güç

Mevcut tüketim 23 mA

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Evet

#### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 6 beyaz durum LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

## Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu baęlantısı	baęlantı ucu ile veri yolu baęlantısı

## Ayarlar

parametreleřtirme	tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir
-------------------	--

## Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil	Evet
----------------------	------

## Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Laserdruck
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soęutma kipi için
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için

## Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

## Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
----------------------	------------

## Kimlik

Sekonder tasarım hatları	KNX ; R.1
--------------------------	-----------

## Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Yalnız KNX/EIB iřle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.
---------------------	--