



75663690

IP20



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu

sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Fonksiyon

valf koruma işleviyle, anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için, yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir

Zamanlayıcılar

oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

Çalışma modu

kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi

ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

Dim

alan karartma

Buton sayısı

3

Operasyon

kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir, anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran

nesne tarafından anahtarlanaabilen simgeli LC ekranı, işletim kipi, kontrol ünitesi kilitleme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton

2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama

düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Yükseklik

128.6 mm

Genişlik

88.5 mm

Ölçüm

değer iletici

kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Algılama

IR

RC5 ile IR telegramı kodlama basma düğmesi ile parametreleştirilebilir

Materyaller

RAL rengi

RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etike- tleme ve aydınlatma)
Bağlantı	
Veri yolu bağlantı ünitesi	veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
Ayarlar	
parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir, son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir, Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir
Teslimat kapsamı	
Bus bağlantısı dahil	Hayır
Dahil olan aksesuarlar	
Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman	
Çalıştırma noktalarının sayısı	8
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
Isıtma	yadımci adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için, maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için, ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
Yazılım	
güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
Emniyet	
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Kimlik	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sürüm sorunu	2.6
Sekonder tasarım hatları	B.IQ, KNX
Kullanma talimatları	
bilgilendirme metni	IR Radyo el vericisi sipariş no 2779 bakınız ev elektroniği.