


NDN202



Dvärbrytare för industri D-kar 10kA 2A 2-pol

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2
Nominell service brytförmåga Ics 230 V AC enligt IEC60947-2	15
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn under 230 V AC enligt IEC60898-1	10
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC60947-2	15
Märkström -25°C	2,67
Märkström -20°C	2,62
Märkström -15°C	2,56
Märkström -10°C	2,51
Märkström -5°C	2,45
Märkström 0°C	2,39
Märkström 5°C	2,33
Märkström 10°C	2,27
Märkström 15°C	2,20
Märkström 20°C	2,14
Märkström 25°C	2,07
Märkström 30°C	2
Märkström 35°C	1,93
Märkström 40°C	1,85
Märkström 45°C	1,77
Märkström 50°C	1,69
Märkström 55°C	1,60
Märkström 60°C	1,51
Märkström 65°C	1,41
Märkström 70°C	1,31

Arkitektur

Antal poler	2P
Kurva	D

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	10
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80

Nominellt åtdragningsmoment undre anslutning	2,80 - 2,80
--	-------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	400 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500
Nominell impulsskyddspänning Uimp	6000

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BIConnect
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
360 graders monteringsposition möjlig	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC60664/IEC60947-2	2
Driftstemperatur	-25 - 70

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,10
--	------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	4000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 25
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 25
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint