



SBN325

Strömställare 2-polig på två moduler. 2 x 25 A 230 V~

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	3P

Elektrisk ström

Märkström	25
Brytförmåga vid 400 V AC23A	529
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	0,37
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	25
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	25
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	25
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	25
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	10
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	10
Nominell kortslutningsbrytförmåga Icm under 415 V AC enligt IEC60947-3	0,52
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC60947	0,37

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,80 - 1,80
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning

Spänning

Märkdriftspänning Ue	400 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35
Djup	68

Utrustning

Antal slutande kontakter	3
Antal öppnande kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 16 mm ²
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Särad anslutningsplint
Övre anslutning för normkomponenter	Särad anslutningsplint

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	200000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC21	25000
Elektrisk livslängd vid AC22	25000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,70
Förlusteffekt per pol vid In	0,90