



TXA664D



quickconnect

easy

Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
Matningsspänning	30 V DC via buss

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

Utrustning

Antal utgångar	4
Typ av dimmer	Dimmeraktor

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Ström

Effekt, variator	1 - 3
------------------	-------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Text

Säkring	Kabelgenomföringar snedställda
Dimrings princip	Automatisk lastigenkänning, Laststyrning via DALI-buss vid överföring
Funktion	"Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilampor kan aktiveras via KNX-bussen
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Märkning	Stort märkfält
Avsäkring	Ja