



2912

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon

HVAC kanalı anahtarlama geciktirmesi BLC düğmesiyle kalıcı olarak etkin/etkisiz duruma getirilebilir, kapak ayrıldığında anahtarın durumu aynı kalır (duvar kağıdı işlevi)

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

Elektrik akımı

Motor geçiş akımı (HLK kanalı) 2.1 A

Güç

Kapasite aşımı maks. 1000 W

Anahtarlama kapasitesi, HLK kanalı maks. 800 W

Konvansiyonel transformatörler 750 VA

Elektronik trafolar 750 W

Ölçüm

uzatma birimi girişi BLC uzatma ünitesi, BLC kumanda uzatma ünitesi ve basma düğmesi (NO kontakt) için uzatma ünitesiyle

Floresan ampul kontrolü

İkili devrede floresan lambalar 1000 VA

Akkor ampul kontrolü

230 V halojen lambalar (HVAC kanalı) 750 W

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 1000 W

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

İletişim örneğin valf sürücüsü için zaman geciktirmeli HVAC röle kontaktı

Ayarlar

Ayarlanabilen HVAC kanalı ≈ 2/10/30/60/120 mn

Ekipman

Gecikmeli açma HVAC-kanalı 0/3 mn

Gerilimsiz	ekstra düşük voltaj işlevi FELV (yalnız alternatif voltaj) için uygun potansiyelsiz HVAC kontaklı
Anahtarlar / priz çıkışları	röle anahtarı basma düğmesi olarak da kullanılabilir
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	5...35 °C
Kimlik	
Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
Sürüm sorunu	2.1
Sekonder tasarım hatları	Aydınlatma kontrolü, Hareket algılayıcı, Radyo veri yolu
Kullanma talimatları	
bilgilendirme metni	Elektronik balastları ve açıldıklarında aşırı akım çeken enerji tasarruflu lambalar için açma sınırlayıcısı sipariş no. 0185 kullanın. BLC radyo düğmesiyle birlikte ışık manzarası işlevi (açık/kapalı)