



EE610



IP55

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Çalışma modu	test modu ile
--------------	---------------

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Voltaj

Çalışma gerilimi	230 V AC
------------------	----------

Boyutlar

Kurulum yüksekliği	maks. 4 m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 m

Güç

Halojen anahtarlama kapasitesi 230V	175 W
Akkor ampul gücü	60 W

Ölçüm

Yarı oval şekilli algılama alanı	≈ 10 x 12 m
----------------------------------	-------------

Erişim mesafesi

maksimum iletim aralığı	12m
Menzil, ön	≈ 12 m

Güç kaynağı

Besleme gerilimi	230 V AC
------------------	----------

Algılama

Algılama açısı	140 °
Algılama açısı	140 °
Ön algılama mesafesi	12 m
Yan algılama mesafesi	6 m

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx
Parlaklık ölçüm aralığı	5 / 1000 Lux
Lümen	1100 lm

LED kontrolü	
Güç LED	15 W
Akkor ampul kontrolü	
230 V akkor lambalar	60 W
Kurulum, montaj	
maksimum Montaj Yüksekliği	4 m
kurulum modu	duvara montaj için ; montaj adaptörlü ; vida kapağı için
Bağlantı	
Kablo kesiti	1.5...2.5 mm²
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Kablo	
kablo	kablo girişi ile
Ayarlar	
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Gecikmeli zaman aralığı	5sn / 15dk
Ayarlanabilen gecikme süresi	5 s...15 mn
Ayar	tepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı	
cihaz	montaj materyali ile
Emniyet	
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
REACH uyumlu	Yes
RoHS uyumlu	Yes
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-25...50 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-30...70 °C
Enerji tasarrufu	Işığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik	
Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Hareket dedektörleri