



EE812



#### Teknik özellikler

##### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
Frekans	50 Hz

##### Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği	31 mm
Kurulu ürünün genişliği	100 mm

##### Güç kaynağı

Besleme gerilimi	230 V
------------------	-------

##### Algılama

Algılama açısı	360 °
Ön algılama mesafesi	7 m
Yan algılama mesafesi	13 m

##### Materyaller

Renk	saf beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Malzeme	plastik

##### Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı	5 / 1200 Lux
-------------------------	--------------

##### Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği	4 m
----------------------------	-----

##### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
--	------

##### Ekipman

Yatay algılama açısı	360 °
----------------------	-------

##### Emniyet

Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
---------------	------------------

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...60 °C