



EE812

μ IP41

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Bus sistemi olmadan

##### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 230 V

Frekans 50 Hz

##### Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği 31 mm

Kurulu ürünün genişliği 100 mm

##### Erişim mesafesi

maksimum iletim aralığı 12m

##### Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V

##### Algılama

Algılama açısı 360 °

Ön algılama mesafesi 7 m

Yan algılama mesafesi 13 m

##### Materyaller

Renk saf beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme plastik

##### Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1200 Lux

##### Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

##### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

##### Ekipman

Yatay algılama açısı 360 °

##### Emniyet

Koruma sınıfı Koruma sınıfı II

##### Kullanım koşulları

alıřtırma sıcaklıđı

0...45 °C

Saklama/tařıma sıcaklıđı

-10...60 °C