



75261585

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

Fonksiyonlar

maksimum geçicilik	306 sa
İlave gecikme zamanı için potansiyometre	± 50 %
Kilitleme süresi	8 ms...140 mn

Fonksiyon	Aydınlatma işletim kipi işlevleri: Anahtarlama, Değer iletici ve Işık manzarası çağırma, Parametreyle tanımlanabilir kilit işlevi
Sürgülü anahtar	KAPALI/otomatik/AÇIK için sürgülü anahtar

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ayrıca uzatma birimiuzatma birimi olarak da uygundur
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

Anahtarlama segmenti sayısı	72
-----------------------------	----

Boyutlar

Montaj yüksekliği boyutları	23.5 mm
Anma montaj yüksekliği	1.1 m
En uygun montaj yüksekliği	1.1 m

Güç

Güç tüketimi, KNX	≈ 110 mW
-------------------	----------

Ölçüm

Yarı oval şekilli algılama alanı	≈ 10 x 12 m
----------------------------------	-------------

Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 10 m
Önden maksimum iletim aralığı	10 m
Yana doğru maksimum aktarım aralığı	6 m

Kapak, kapı

Kapak	kapak limit algılama açısı 90°'ye kadar
-------	---

Algılama

Algılama seviyesi sayısı	2
Algılama açısı	180 °
Dikey algılama açısı	0 / 7 °
Yatay algılama açısı	0 / 180 °

Materyaller

Yüzey görüntüsü

mat

Aydınlatma kontrolü

Tepki parlaklığı, yapılandırılabilir

3...100 lx / gündüz operasyon

LED kontrolü

LED

parlaklıktan bağımsız yürüme testi işlevi ve demontaj mesajı için kırmızı tanı LED ile

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

0 W

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

Potansiyometre ile ayarlanabilen yanıt parlaklığı

± 50 %

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti

20...100 %

minimum geçicilik

130 ms

Gecikme süresi

≈ 10 s

Programlanabilir ek gecikme süresi

130 ms...306 sa

Ayar

tepki parlaklığının, hassasiyetinin ve gecikme süresinin potansiyometreyle hassas ayarı

Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: hareket

Aydınlatma

aydınlatmalı ve mesaj kipili

Emniyet

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: fiziksel sensörler

Sekonder tasarım hatları

KNX, Berker B.7 Glas, Berker B.3, Hareket algılayıcı, Berker B.1