


75441152



Buton arayüzlü termostat, parlak beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu

sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Çalışma modu

kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece
düşürme, don/ısı koruma, çiy oluşum noktası LED ile
gösterilir

Kontroller ve göstergeler

buton / push-button

varlık düğmesi veayar kulpu hiçbir işlev yapmamak
üzere programlanabilir, programlama düğmesi ve
kızılı programlama LED ile, ek işlev ve bekleme
kipleri arasında değişim için varlık düğmesiyle

Bağlanabilirlik

ikili girişler

potansiyelsiz kontaktlar için 4 iki kontaklı giriş ile, ör.
pencere manyetik kontaktı, 4 iki kontaklı giriş veya
2-3 iki kontaklı giriş ve 1-2 çıkış parametreleştirile-
bilir

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)

≈ 10 mA

Kanal başına çıkış akımı

maks. 0.8 mA

Materyaller

Yüzey işleme tipi

işlenmemiş

LED kontrolü

LED

kızılı durum LED ısıtma, mavi soğutma ve sarı
aktivasyon içindir

Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençesiz

Bağlantı

Sensör kablosu uzunluğu

50 m

Kablo kesiti (büyüklen)

0.3...1 mm²

Kablo enine kesiti (rijit)

1.5 mm²

Bağlantı tipi

Vidalı terminalli iki kontaklı girişler/çıkışlar

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
parametreleştirme	valf koruma tanımlanabilir, davranış veri yolu voltajı geri dönüşü için tanımlanabilir

Ekipman

Ürün tipi:	ürün tipi: termostat
Ayar butonu ile ayar değeri kontrolü	$\pm 0...5\text{ K}$
Isıtma	isıtma ve/veya soğutma kipi için, ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır

Kontrol

sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için, tek oda ayrı kumandası için

Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi ısıtma, ilkimehdirme, havalandırma
ana tasarım hattı	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas