




EE860



IP55

## Hareket dedektörü comfort 220°, IP55, duvara monte, beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu siva üstü montaj

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

#### Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği 2.5 m

Önerilen kurulum yüksekliği 2.5 m

#### Ölçüm

Algulama Metodu Pasif kızılötesi

#### Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

#### Algılama

Algılama açısı 220 °

Algılama açısı 220 °

Ön algılama mesafesi 16 m

Yan algılama mesafesi 10 m

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme plastik

#### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

#### Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

#### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

#### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen gecikme süresi 5 s...30 mn

#### Teslimat kapsamı

**Ekipman**

Uzaktan kontrol edilebilen	EE806
Yatay algılama açısı	220 °
Döndürme	dikey olarak döndürülebilir ve yatay olarak döndürülebilir

**Emniyet**

Koruma indeksi IP	IP55
-------------------	------

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...60 °C

**Kimlik**

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Hareket dedektörleri