



75710004

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Işık sahneleri	Her biri 28 telegram ile ışık manzarası yaratma ; ısıtma, kepenkler, aydınlatma, vb. merkezi işlevler/senaryolar kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
Zamanlayıcılar	Hafta ve yıl zamanlayıcı işlevi ile

Konfigürasyon

kategori / portlar	LAN bağlantısı için RJ45 Portlu
--------------------	---------------------------------

Uyumluluk

Sistem zorunlulukları	Apple Macintosh ile de kullanılabilir
-----------------------	---------------------------------------

Kontroller ve göstergeler

Mesaj	etkinlik bildirimi ile, örneğin e-posta/SMS ile durum/alarm mesajı göndermek
Operasyon	Farklı uygulamalar için en fazla 20 işletim yapılandırması ; Web KNX/EIB web tarayıcısı ile merkezi işletim ve görsel canlandırma ünitesi ; Standart işletim elemanlarına sahip entegre eleman kütüphanesi ; PC monitöründe gösterilmek üzere istenildiği gibi yapılandırılabilir grafik işletim yüzeyi ; Harici işletim ünitelerine (ör. PDA) WLAN üzerinden JAVA desteği ile bağlantı kurulması
Kontrol	Multimedya uygulamalarının kumandası için ; örneğin kepenklerin, ışıkların, ısıtmanın, havalandırmanın, alarm sisteminin, fiziksel sensörlerin kontrol ve görsel canlandırması için

Bağlanabilirlik

kodlama	50 kullanıcının erişim yetkilendirmesinin idari kontrolü için
IP	KNX/EIB verilerine sahip maksimum 50 görsel canlandırma istemcisini beslemek için EIB sunucusu

Voltaaj

Çalışma gerilimi	30 V DC
Gerilim	KNX/EIB voltaaj beslemenin boğulmamış çıktısı ile işletim mümkündür (akım tüketimine dikkat edin)

Boyutlar

Derinlik	64.5 mm
DIN rayından itibaren montaj yüksekliği	58 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	8 modüller
Yükseklik	90 mm
Genişlik	144 mm

Ağ yapılandırması

Ağ

Ağ kamerası entegre edilebilir ; KNX/EIB kurulum-
larının LAN bağlantısı için

Depolama

Veri deposu

256 MB

LED kontrolü

LED

İşletim beklemede, veri işleme, KNX/EIB iletişimi,
LAN durumu için LED durumu ile

Bağlantı

Bağlantı tipi

vidalı terminaller ile

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

Programlama

KNX/EIB sistemlerinin hizmete alınması / bakımı
İnternet üzerinden uzaktan yapılabilir ; ETS olmadan
ewb tarayıcısı üzerinden hizmete alma ve program-
lama

Teslimat kapsamı

cihaz

Mantık işlevleri için entegre kontrol ünitesi ile
(bitiştirme, eşik değer işleme)

Ekipman

Saat

İnternet NTP sunucusu ile zamanı güncelleme ve
KNX/EIB'ye iletim

silindir

KNX/EIB kullanım/tüketim verilerinin bulunduğu veri
bankası belleğine bağlantı

Kullanım

alınabilecek adresler

32766

Yazılım

güncelleme

sonraki genişlemeler için güncellenebilir Flash-Con-
troller

Yazılım

En popüler web tarayıcılarına destek (IE, Netscape,
Firefox, VB.) ; IP ayarları ve parametризasyonlarının
düzenlenmesi için yapılandırma aracı

Emniyet

REACH uyumlu

Evet

RoHS uyumlu

Evet

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...35 °C

Kimlik

Sürüm sorunu

5

ana tasarım hattı

KNX