



85421100

Dokunmatik dimmer (R, L),

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

yavaşça açma ampul korumalı yavaşça açma

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Güç

Kısıllabilir konvansiyonel trafolar 25...400 VA

Güç tüketimi (yedek) < 0.3 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 25...350 W

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Kablo

Yük kablosu uzunluğu maks. 100 m

Ekipman

Trafo merkezi girişi Evet

Dim prensibi faz açma

Parlaklık güç kayıpsız başlatma, parlaklık kaydedilebilir

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

ana tasarım hattı

Berker.Net