



85421100

## Dokunmatik dimmer (R, L),

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

yavaşça açma ampul korumalı yavaşça açma

### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

### Voltaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

### Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

### Güç

Kısıllabilir konvansiyonel trafolar 25...400 VA

Güç tüketimi (yedek) < 0.3 W

### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 25...350 W

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

### Kablo

Yük kablosu uzunluğu maks. 100 m

### Ekipman

Trafo merkezi girişi Evet

Dim prensibi faz açma

Parlaklık güç kayıpsız başlatma, parlaklık kaydedilebilir

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

### Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü