



CD225J

### Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Nötr durumu	sağ
Kutup sayısı	2 P

#### Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
Frekans	50 Hz

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	500 V
Anma darbe dayanım gerilimi	4000 V

#### Elektrik akımı

Anma kaçak çalışma akımı	30 mA
Anma akımı	25 A
8-20 µs dalgada açmamaya dayanıklı	0.25 kA
Kesme ve açma kapasitesi	1.5 kA
EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc	6 kA

#### Elektrik akımı / sıcaklık

Derecelendirme akımı -25°C	25 A
Derecelendirme akımı -20°C	25 A
Derecelendirme akımı -15°C	25 A
Derecelendirme akımı -10°C	25 A
Derecelendirme akımı -5°C	25 A
Değerlendirme akımı 0°C	25 A
Değerlendirme akımı 5°C	25 A
Değerlendirme akımı 10°C	25 A
Derecelendirme akımı 15°C	25 A
Değerlendirme akımı 20°C	25 A
Değerlendirme akımı 25°C	25 A
Değerlendirme akımı 30°C	25 A
Derecelendirme akımı 35°C	25 A
Değerlendirme akımı 40°C	25 A
Değerlendirme akımı 45°C	25 A
Değerlendirme akımı 50°C	25 A

Derecelendirme akımı 55°C	25 A
Değerlendirme akımı 60°C	25 A
Değerlendirme akımı 65°C	25 A
Değerlendirme akımı 70°C	21 A
<b>Boyutlar</b>	
Kurulan ürünün derinliği	70 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	35 mm
İnşaat boyutu (DIN 43880)	1
<b>Frekans</b>	
Frekans	50 Hz
<b>Güç</b>	
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2.32 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	1.23 W
<b>Tetikleme</b>	
Yanlış tetiklemeye karşı korumalı	Hayır
Kısa süreli gecikmeli tetikleme	Hayır
<b>Dayanıklılık</b>	
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	2000
Mekanik operasyon sayısı	4000
<b>Kurulum, montaj</b>	
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi	vidalı
Sıkma torku	2,8Nm
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi	metalik
Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi	Blconnect
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlik	Hayır
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlik	Hayır
<b>Bağlantı</b>	
Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Bükülgen kablo için vidalı erişiminimum bağlantı kesiti	1 / 16 mm <sup>2</sup>
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti	1 / 16 mm <sup>2</sup>
Bağlantı tipi	vidalı
<b>Standartlar</b>	
Standart metin	IEC 61008-1 ; EN 61008-1
<b>Emniyet</b>	
Kaçak akım tipi	A
atishalogenfreexternallymaintained	No

**Kullanım kořulları**

alıřtırma sıcaklıęı	-25...40 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye gre kirlilik derecesi	2
Rakım	2000 m
Saklama/tařıma sıcaklıęı	-55...70 °C