




EVN002



IP20

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	Din-Rayı
----------------	----------

Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
--------------------------	-------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	62 mm
--------------------------	-------

Monte edilen ürünün yüksekliği	85 mm
--------------------------------	-------

Kurulum yüksekliği	0 / 1000 m
--------------------	------------

Kurulu ürünün genişliği	35 mm
-------------------------	-------

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	2 modüller
-------------------------------------	------------

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık	50 mm
------------------------------	-------

Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar	500 VA
------------------------------------	--------

Halojen anahtarlama kapasitesi 230V	500 W
-------------------------------------	-------

Tüketilen güç	4.5 W
---------------	-------

Güç tüketimi (çalışma)	4.5 W
------------------------	-------

Güç tüketimi (yedek)	0.2 W
----------------------	-------

Akkor ampul gücü	500 W
------------------	-------

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.2 W
---	-------

Konvansiyonel transformatörler	500 VA
--------------------------------	--------

Elektronik trafolar	500 W
---------------------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar	100 W
---	-------

Dahili balastlı aydınlatma güçlü fluokopak lambalar	100 W
---	-------

LED kontrolü

Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı	10
---	----

maksimum LED/CFL lamba sayısı	10
Dim edilebilir 230 V LED lambalar	100 W
Güç LED	100 W
Akkor ampul kontrolü	
Akkor lambalarla maksimum güç	500 W
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	500 W
Kurulum, montaj	
Montaj tipi	DIN-Rayı
kurulum modu	DIN rayına montaj için
Bağlantı	
Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1,5 / 6mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	1,5 / 6mm ²
Kablo kesiti (bükülgen)	1.5...6 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	1.5...6 mm ²
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	vidalı
Kablo	
Yük kablosu uzunluğu	50 m
Emniyet	
Koruma indeksi IP	IP20
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...50 °C