



EW050_C

Teknik özellikler

Mimari

kutup türü	3 P
------------	-----

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	660 V
besleme gerilimi tipi	AC

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	660 V
DC kontrol gerilimi	0 V
AC komut gerilimi	220 V

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	70 A
Anma akımı	55 A
Panoların dışındaki termik anma akımı	70 A
AC3'te anma çalışma akımı	55 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	123 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	116 mm
Kurulu ürünün genişliği	94 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

AC3'te 400 V ile temas derecesi	25 kW
---------------------------------	-------

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	500000
Mekanik operasyon sayısı	5000000

Bağlantı

Masif kablolar için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti	10 / 35 mm ²
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti	10 / 35 mm ²
Bağlantı tipi	vidalı

Ekipman

Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı	2
--	---

Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı	2
NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	3

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
-------------------------	--------------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	45...85 %