



EE812

μ IP41

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi olmadan

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 230 V

Frekans 50 Hz

Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği 31 mm

Kurulu ürünün genişliği 100 mm

Erişim mesafesi

maksimum iletim aralığı 12m

Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V

Algılama

Algılama açısı 360 °

Ön algılama mesafesi 7 m

Yan algılama mesafesi 13 m

Materyaller

Renk saf beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme plastik

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1200 Lux

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ekipman

Yatay algılama açısı 360 °

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...60 °C