




EE861



IP55

IP55 Hareket Dedektörü comfort 220°, antrasit

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva üstü montaj

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği 2.5 m

Önerilen kurulum yüksekliği 2.5 m

Ölçüm

Algulama Metodu Pasif kızılötesi

Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

Algılama

Algılama açısı 220 °

Algılama açısı 220 °

Ön algılama mesafesi 16 m

Yan algılama mesafesi 10 m

Materyaller

Renk antrasit

RAL rengi RAL 7016 - Antrasit gri

Malzeme plastik

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen gecikme süresi 5 s...30 mn

Teslimat kapsamı

Ekipman

Uzaktan kontrol edilebilen	EE806
Yatay algılama açısı	220 °
Döndürme	dikey olarak döndürülebilir ve yatay olarak döndürülebilir

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP55
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...60 °C

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Hareket dedektörleri