



ESC126

## Kontaktör 25A, 1NK 230V~50Hz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sipariş tipi	Uygulanamaz
--------------	-------------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
--------------------------	-------

Frekans	50 Hz
---------	-------

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	250 V
-------------------------	-------

DC kontrol gerilimi	0 V
---------------------	-----

AC komut gerilimi	230 V
-------------------	-------

Anma darbe dayanım gerilimi	4 kV
-----------------------------	------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	25 A
------------	------

Panoların dışındaki termik anma akımı	25 A
---------------------------------------	------

AC7 kategori A'da geçerli akım yükü	25 A
-------------------------------------	------

AC7 kategori B ile geçerli akım yükü	8.5 A
--------------------------------------	-------

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	60 mm
--------------------------	-------

Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
--------------------------------	-------

Kurulu ürünün genişliği	17.85 mm
-------------------------	----------

#### Güç

Kullanılan ani güç	10.7 VA
--------------------	---------

Çalışma tüketimi	2.9 VA
------------------	--------

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	1.5 W
---	-------

Kontak başına güç kaybı	1.5 W
-------------------------	-------

Bobin başına güç kaybı	1 W
------------------------	-----

AC7 A kategorisinde 230 V ile temas derecesi	4.6 kW
--	--------

AC7 B kategorisinde 230 V ile temas derecesi	880 W
--	-------

#### Tetikleme

Açılırken tepki süresi	15 ms
------------------------	-------

Kapanırken tepki süresi	25 ms
-------------------------	-------

**Dayanıklılık**

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	30000
Mekanik operasyon sayısı	100000

**Floresan ampul kontrolü**

Floresan paralel lambalarla maksimum güç	810 VA
İkili devrede floresan lambalar	1990 VA
maksimum yük floresan lamba	950 VA

**Akkor ampul kontrolü**

Akkor lambalarla maksimum güç	1900 W
-------------------------------	--------

**Kurulum, montaj**

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

**Bağlantı**

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1 / 6mm <sup>2</sup>
Bağlantı kesiti rijit kablo	1 / 10mm <sup>2</sup>
Kontakların türü	1NK
Bağlantı tipi	vidalı
Kontrol kablosunun bağlantı kesiti tek parça	1 / 10 mm <sup>2</sup>

**Ekipman**

aksesuarlanabilir	Evet
-------------------	------

**Kullanım**

Yerel işlem / elle işlem	Hayır
--------------------------	-------

**Emniyet**

REACH uyumlu	Yes
RoHS uyumlu	Yes
Halojen içermez	No

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-10...50 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C