



ESC440

Kontaktör 40A, 4NA, 230V~50Hz

Teknik özellikler

Mimari

| | |
|--------------|-------------|
| Sipariş tipi | Uygulanamaz |
| Kutup sayısı | 4 P |

Konfigürasyon

| | |
|--------------|---|
| modül sayısı | 3 |
|--------------|---|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|--------------------------|-------|
| Anma çalışma gerilimi Ue | 400 V |
| Frekans | 50 Hz |

Voltaaj

| | |
|-----------------------------|-------|
| anma izolasyon gerilimi | 440 V |
| DC kontrol gerilimi | 0 V |
| AC komut gerilimi | 230 V |
| Anma darbe dayanım gerilimi | 4 kV |

Elektrik akımı

| | |
|---------------------------------------|------|
| Anma akımı | 40 A |
| Panoların dışındaki termik anma akımı | 40 A |
| AC7 kategori A'da geçerli akım yükü | 40 A |
| AC7 kategori B ile geçerli akım yükü | 25 A |

Boyutlar

| | |
|--------------------------------|-------|
| Kurulan ürünün derinliği | 60 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 85 mm |
| Kurulu ürünün genişliği | 54 mm |

Güç

| | |
|--|---------|
| Kullanılan ani güç | 62.5 VA |
| Çalışma tüketimi | 5.7 VA |
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 14.3 W |
| Kontak başına güç kaybı | 3.2 W |
| Bobin başına güç kaybı | 1.5 W |
| AC7 A kategorisinde 230 V ile temas derecesi | 7.3 kW |
| AC7 B kategorisinde 230 V ile temas derecesi | 2.6 kW |
| AC7 A kategorisinde 400 V ile temas derecesi | 22 kW |
| AC7 B kategorisinde 400 V ile temas derecesi | 7.8 kW |

Tetikleme

| | |
|-------------------------|-------|
| Açılırken tepki süresi | 20 ms |
| Kapanırken tepki süresi | 25 ms |

Direnç

| | |
|---------------|--------------|
| Sargı direnci | 770 Ω |
|---------------|--------------|

Dayanıklılık

| | |
|--|--------|
| Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık | 30000 |
| Mekanik operasyon sayısı | 100000 |

Floresan ampul kontrolü

| | |
|--|---------|
| Floresan paralel lambalarla maksimum güç | 1300 VA |
| İkili devrede floresan lambalar | 3000 VA |
| maksimum yük floresan lamba | 1900 VA |

Akkor ampul kontrolü

| | |
|-------------------------------|--------|
| Akkor lambalarla maksimum güç | 4000 W |
|-------------------------------|--------|

Kurulum, montaj

| | |
|-------------|--------------------------|
| Sıkma torku | Bobin: 2,5Nm; Güç: 3,5Nm |
|-------------|--------------------------|

Bağlantı

| | |
|--|-------------------------|
| Kontakların sayısı | 4 |
| Kontakların türü | 4NA |
| Bağlantı tipi | vidalı |
| Kontrol kablosunun bağlantı kesiti tek parça | 1 / 2.5 mm ² |

Ekipman

| | |
|-------------------|------|
| aksesuarlanabilir | Evet |
|-------------------|------|

Kullanım

| | |
|--------------------------|-------|
| Yerel işlem / elle işlem | Hayır |
|--------------------------|-------|

Emniyet

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II |
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |

Kullanım koşulları

| | |
|--------------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -10...50 °C |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -40...80 °C |