



LT056

Teknik özellikler

Mimari

Ürün tipi	Emniyet şalterinin ayırıcısı ile
Kutup sayısı	3 P

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	0 / 690 V
Frekans	50-60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	1000 V
Anma darbe dayanım gerilimi	8 kV

Elektrik akımı

IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2	160 A
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2	160 A
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2	160 A
Anma akımı	160 A
Kartuş sigortasının anma akımı	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	5 kA
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	80 kA
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	80 kA
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı	225 A
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1	160 A
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	160 A
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	80 kA
IEC 61439-1'e göre Ue=220V DC için anma akımı 5.3.2	160 A
IEC 61439-1'e göre Ue=440V DC için anma akımı 5.3.2	100 A

Elektrik akımı / sıcaklık

Değerlendirme akımı 40°C	160 A
Değerlendirme akımı 45°C	152 A
Değerlendirme akımı 50°C	144 A
Derecelendirme akımı 55°C	136 A
Değerlendirme akımı 60°C	128 A
Değerlendirme akımı 65°C	120 A
Değerlendirme akımı 70°C	112 A

Sigorta

Karakter Sigortası	gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
Sigorta Büyüklüğü	NH00

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	104 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	206 mm
Uzunluk	150 mm
Kurulu ürünün genişliği	106 mm

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	14 W
Tam yükte güç kaybı	50 W
Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjıkaybı	12 W
Kabloda harcanan enerji	30.46 W

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	200
Mekanik operasyon sayısı	1400
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 4	1600

Materyaller

Ürünün bakır ağırlığı	130 g
-----------------------	-------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	4,5Nm
Bara üzerine montajda tork	6 Nm

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6 / 95mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	6 / 95mm ²
Giriş bağlantı tipi	Bara 60mm
Çıkışların terminal tipi	Vidalı kafes klemensleri

Standartlar

IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5	AC-23B
IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5	AC-22B
IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5	AC-21B

IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)	70 mm ²
IEC 60947-3'e göre Ue=220V DC kullanım kategorisi Tablo 5	DC-22B
IEC 60947-3'e göre Ue=440V DC için kullanım kategorisi Tablo 5	DC-22B
Emniyet	
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-25...55 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...70 °C
sıcaklık	
Yukarıda IEC 60947-1 Tablo 2 Sigorta Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık	68 K
Yukarıdaki IEC 60947-1 Tablo 2 Bara Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık	69.5 K