



EW020_C

Teknik özellikler

Mimari

kutup türü	3 P
------------	-----

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	660 V
besleme gerilimi tipi	AC

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	660 V
DC kontrol gerilimi	0 V
AC komut gerilimi	220 V

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	32 A
Anma akımı	22 A
Panoların dışındaki termik anma akımı	32 A
AC3'te anma çalışma akımı	22 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	92 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	72 mm
Kurulu ürünün genişliği	55 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

AC3'te 400 V ile temas derecesi	11 kW
---------------------------------	-------

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	500000
Mekanik operasyon sayısı	5000000

Bağlantı

Masif kablolar için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti	2.5 / 10 mm ²
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti	2.5 / 10 mm ²

Ekipman

Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı	1
--	---

Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı	1
NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	3
Kullanım durumları	
Kullanım kategorisi	AC3
Standartlar	
Standart metin	IEC 60947-4-1
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	45...85 %