



HCB250Z

anahtar X250 3P 250A

Teknik özellikler

Mimari

Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

Fonksiyonlar

Ters yöne çevirme şalteri	Hayır
Tetikleme ünitesi	SWITCH

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	220 / 415 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	800 V
Anma darbe dayanım gerilimi	8 kV

Elektrik akımı

Anma akımı	250 A
AC21'de anma çalışma akımı	250 A

Akım düzeltme faktörleri

Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	44.1 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	14.7 W
AC1'de 400 V ile temas derecesi	164 kW

Tetikleme

Açılırken tepki süresi	10 ms
------------------------	-------

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	10000
Mekanik operasyon sayısı	20000

Kapak, kapı	
Birbirine kenetlenebilir	Evet
Materyaller	
Renk değişimi	Siyah
Bağlantı	
Bağlantı kesiti bükülgen kablo	35 / 150mm ²
Bağlantı tipi	Terminal
Ekipman	
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı	0
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı	0
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontaktların sayısı	0
İsteğe bağlı motor sürücüsü	Evet
Standartlar	
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-25...70 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-35...70 °C