



HCF980H

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sipariş tipi	Geçiş
Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

#### Fonksiyonlar

Ters yöne çevirme şalteri	Hayır
Tetikleme ünitesi	SWITCH

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	220 / 690 V
Frekans	50/60 Hz

#### Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	800 V
Anma darbe dayanım gerilimi	8 kV

#### Elektrik akımı

Anma akımı	1250 A
AC21'de anma çalışma akımı	1250 A

#### Akım düzeltme faktörleri

Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü	1

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	187.5 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	62.5 W
AC1'de 400 V ile temas derecesi	822 kW

#### Tetikleme

Açılırken tepki süresi	10 ms
------------------------	-------

#### Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	4500
Mekanik operasyon sayısı	15000

**Kapak, kapı**

Birbirine kenetlenebilir Evet

**Materyaller**

Renk deęiřimi Siyah

**Baęlantı**

Baęlantı kesiti bükülgen kablo 3x240mm<sup>2</sup>

Baęlantı kesiti rijit kablo 3x240mm<sup>2</sup>

Baęlantı Ön baęlantı

Baęlantı tipi Terminal

**Ekipman**

Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı 0

Normalde açık kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı 0

Deęiřtirme kontaęı olarak yardımcı kontaktların sayısı 0

İsteęe baęlı motor sürücüsü Evet

**Kullanım durumları**

Kullanım kategorisi A

**Standartlar**

Standart metin IEC 60947-3

**Kullanım kořulları**

çalıştırma sıcaklığı -25...70 °C

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi 3

Rakım 2000 m

Hava nem koruması 85% / 50°C

Saklama/taşıma sıcaklığı -35...70 °C