



MBN116



Otomatik sigorta 1P 6kA B-16A 1M

Teknik özellikler

Mimari

| | |
|-----------------------|-----|
| Korumalı kutup sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 1 P |
| kutup türü | 1 P |
| Eğri | B |

Fonksiyonlar

| | |
|-------------------------------|-------|
| Eş zamanlı anahtarlama N-nötr | Hayır |
|-------------------------------|-------|

Konfigürasyon

| | |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

Bağlanabilirlik

| | |
|---|---------------------|
| Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalama | Hizalanmış terminal |
| Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı | Hizalanmış terminal |

Temel elektriksel özellikler

| | |
|--|-------------|
| anma kısa devre kesme kapasitesi IEC60898-1'e göre Icn AC | 6 kA |
| Anma çalışma gerilimi Ue | 230 / 400 V |
| besleme gerilimi tipi | AC |
| Frekans | 50/60 Hz |

Voltaj

| | |
|-----------------------------|--------|
| anma izolasyon gerilimi | 500 V |
| Anma darbe dayanım gerilimi | 4000 V |

Elektrik akımı

| | |
|--|----------------|
| Anma akımı | 16 A |
| IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC | 6 kA |
| AC termal işlev minimum minimum/maksimum eşik değeri | 1.13 / 1.45 In |
| manyetik düzenleme akımı | 3 / 5 In |
| Anma kısa devre kesme kapasitesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında | 6 kA |
| anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında | 6 kA |

Elektrik akımı / sıcaklık

| | |
|----------------------------|---------|
| Derecelendirme akımı -25°C | 22.2 A |
| Derecelendirme akımı -20°C | 21.69 A |

| | |
|----------------------------|---------|
| Derecelendirme akımı -15°C | 21.19 A |
| Derecelendirme akımı -10°C | 20.89 A |
| Derecelendirme akımı -5°C | 20.17 A |
| Değerlendirme akımı 0°C | 19.66 A |
| Değerlendirme akımı 5°C | 19.16 A |
| Değerlendirme akımı 10°C | 18.65 A |
| Derecelendirme akımı 15°C | 18.14 A |
| Değerlendirme akımı 20°C | 17.63 A |
| Değerlendirme akımı 25°C | 17.13 A |
| Değerlendirme akımı 30°C | 16 A |
| Derecelendirme akımı 35°C | 16.11 A |
| Değerlendirme akımı 40°C | 15.6 A |
| Değerlendirme akımı 45°C | 15.1 A |
| Değerlendirme akımı 50°C | 15 A |
| Derecelendirme akımı 55°C | 14.08 A |
| Değerlendirme akımı 60°C | 13.57 A |
| Değerlendirme akımı 65°C | 13.07 A |
| Değerlendirme akımı 70°C | 12.56 A |

Akım düzeltme faktörleri

| | |
|--|------|
| Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 1 |
| Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 0.95 |
| Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 0.9 |
| Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 0.85 |
| 100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1.1 |
| 200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1.2 |
| 400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1.5 |
| 60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1 |

Boyutlar

| | |
|--------------------------------|---------|
| Kurulan ürünün derinliği | 70 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 83 mm |
| Kurulu ürünün genişliği | 17.5 mm |

Frekans

| | |
|---------|--------------|
| Frekans | 50 ila 60 Hz |
|---------|--------------|

Güç

| | |
|---|--------|
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 2.44 W |
| In (anma akımda) kutup başına güç kaybı | 2.44 W |

Dayanıklılık

| | |
|--|-------|
| Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık | 4000 |
| Mekanik operasyon sayısı | 20000 |

Kurulum, montaj

| | |
|---|-----------|
| Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi | vidalı |
| Sıkma torku | 2,8Nm |
| Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi | BIconnect |

Bağlantı

| | |
|---|------------------------|
| Masif kablolar için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti | 1 / 35 mm ² |
| Bükülgelen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti | 1 / 25 mm ² |
| Bağlantı tipi | vidalı |

Standartlar

| | |
|-------------------------|--------|
| Avrupa yönetmeliği WEEE | ilgili |
|-------------------------|--------|

Emniyet

| | |
|-------------------|------|
| Koruma indeksi IP | IP20 |
|-------------------|------|

Kullanım koşulları

| | |
|---|-------------------|
| Çalıştırma sıcaklığı | -25...70 °C |
| IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi | 2 |
| Enerji sınıfı sınırlaması I ² t | 3 |
| Rakım | 2000 m |
| Hava nem koruması | tüm iklimler için |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -25...80 °C |