




MBN120



Otomatik sigorta 1P 6kA B-20A 1M

Teknik özellikler

Mimari

| | |
|-----------------------|-----|
| Korumalı kutup sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 1 P |
| kutup türü | 1 P |
| Eğri | B |

Fonksiyonlar

| | |
|-------------------------------|-------|
| Eş zamanlı anahtarlama N-nötr | Hayır |
|-------------------------------|-------|

Konfigürasyon

| | |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

Bağlanabilirlik

| | |
|---|---------------------|
| Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalaması | Hizalanmış terminal |
| Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı | Hizalanmış terminal |

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---|-------------|
| anma kısa devre kesme kapasitesi IEC60898-1'e göre Icn AC | 6 kA |
| Anma çalışma gerilimi Ue | 230 / 400 V |
| besleme gerilimi tipi | AC |
| Frekans | 50/60 Hz |

Voltaj

| | |
|-----------------------------|--------|
| anma izolasyon gerilimi | 500 V |
| Anma darbe dayanım gerilimi | 4000 V |

Elektrik akımı

| | |
|---|----------------|
| Anma akımı | 20 A |
| IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC | 6 kA |
| AC termal işleminin minimum/maksimum eşik değeri | 1.13 / 1.45 In |
| manyetik düzenleme akımı | 3 / 5 In |
| Anma kısa devre kesme kapasitesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında | 6 kA |
| anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında | 6 kA |

Elektrik akımı / sıcaklık

| | |
|----------------------------|---------|
| Derecelendirme akımı -25°C | 27.18 A |
| Derecelendirme akımı -20°C | 26.55 A |

| | |
|----------------------------|---------|
| Derecelendirme akımı -15°C | 25.93 A |
| Derecelendirme akımı -10°C | 25.4 A |
| Derecelendirme akımı -5°C | 24.68 A |
| Değerlendirme akımı 0°C | 24.05 A |
| Değerlendirme akımı 5°C | 23.43 A |
| Değerlendirme akımı 10°C | 22.8 A |
| Derecelendirme akımı 15°C | 22.18 A |
| Değerlendirme akımı 20°C | 21.55 A |
| Değerlendirme akımı 25°C | 20.93 A |
| Değerlendirme akımı 30°C | 20 A |
| Derecelendirme akımı 35°C | 19.68 A |
| Değerlendirme akımı 40°C | 19.05 A |
| Değerlendirme akımı 45°C | 18.43 A |
| Değerlendirme akımı 50°C | 18 A |
| Derecelendirme akımı 55°C | 17.18 A |
| Değerlendirme akımı 60°C | 16.55 A |
| Değerlendirme akımı 65°C | 15.93 A |
| Değerlendirme akımı 70°C | 15.3 A |

Akım düzeltme faktörleri

| | |
|--|------|
| Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 1 |
| Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 0.95 |
| Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 0.9 |
| Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü | 0.85 |
| 100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1.1 |
| 200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1.2 |
| 400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1.5 |
| 60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü | 1 |

Boyutlar

| | |
|--------------------------------|---------|
| Kurulan ürünün derinliği | 70 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 83 mm |
| Kurulu ürünün genişliği | 17.5 mm |

Frekans

| | |
|---------|--------------|
| Frekans | 50 ila 60 Hz |
|---------|--------------|

Güç

| | |
|---|--------|
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 2.79 W |
| In (anma akımda) kutup başına güç kaybı | 2.79 W |

Dayanıklılık

| | |
|--|-------|
| Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık | 4000 |
| Mekanik operasyon sayısı | 20000 |

Teknik değişikliklere tabidir

Kurulum, montaj

| | |
|---|-----------|
| Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi | vidalı |
| Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi | BIconnect |

Bağlantı

| | |
|---|------------------------|
| Masif kablolar için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti | 1 / 35 mm ² |
| Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti | 1 / 25 mm ² |

Standartlar

| | |
|-------------------------|------------|
| Standart metin | EN 60898-1 |
| Avrupa yönetmeliği WEEE | ilgili |

Emniyet

| | |
|-------------------------------------|------|
| Koruma indeksi IP | IP20 |
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |

Kullanım koşulları

| | |
|--|-------------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -25...70 °C |
| Enerji sınıfı sınırlaması I ² t | 3 |
| Rakım | 2000 m |
| Hava nem koruması | tüm iklimler için |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -25...80 °C |