



LVSG3CPZ



### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

#### Konfigürasyon

Ray merkezi arasındaki uzaklık, 40 mm	Hayır
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 50 mm	Hayır
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 60 mm	Hayır
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 100 mm	Hayır
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 185 mm	Evet

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	690 V
Frekans	50/60 Hz

#### Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	1000 V
Anma darbe dayanım gerilimi	12 kV

#### Elektrik akımı

Kesim akımı	120 kA
IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2	630 A
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2	630 A
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2	630 A
Anma akımı	630 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	15 kA
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	120 kA
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	100 kA
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	630 A
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	630 A
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	500 A
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı	680 A
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1	630 A

IEC 61439-1'e göre Ue=800V AC için anma akımı 5.3.2	400 A
Ue=800V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	10 kA
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	630 A
AC23 kategori B'ye göre geçerli akım derecesi	630 A
intensityicflue800v	400 A
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı	120 kA

#### Elektrik akımı / sıcaklık

Değerlendirme akımı 40°C	630 A
Değerlendirme akımı 45°C	598.5 A
Değerlendirme akımı 50°C	567 A
Derecelendirme akımı 55°C	535.5 A
Değerlendirme akımı 60°C	504 A
Değerlendirme akımı 65°C	472.5 A
Değerlendirme akımı 70°C	441 A

#### Sigorta

Sigorta Büyüklüğü	NH3
-------------------	-----

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	190 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	741 mm
Uzunluk	741 mm
Kurulu ürünün genişliği	100 mm
Baraların genişliği	5 / 10 mm
Busbar mesafesi	185 mm

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	111 W
Tam yükte güç kaybı	255 W
Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjikaybı	48 W
Kabloda harcanan enerji	159.27 W

#### Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	200
Mekanik operasyon sayısı	800
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 4	1000

#### Materyaller

Ürünün bakır ağırlığı	2845 g
Ürünün gümüş ağırlığı	3.37 g

#### Kurulum, montaj

Sıkma torku	32Nm
Bara üzerine montajda tork	32 Nm

**Baęlantı**

Baęlantı tipi

Vida baęlantısı

**Standartlar**

IEC 60947-3'e gre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5

AC-23B

IEC 60947-3'e gre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5

AC-22B

IEC 60947-3'e gre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5

AC-21B

Avrupa ynetmelięi WEEE

ilgili

IEC 60947-3'e gre Ue=800V AC kullanım kategorisi Tablo 5

AC-21B

IEC 60947-1'e gre standart kesit (Tablo 9 ve 10)

185 mm<sup>2</sup>**Emniyet**

Koruma indeksi IP

IP2X

**Kullanım kořulları**

alıřtırma sıcaklıęı

-25...55 °C

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye gre kirlilik derecesi

3

Saklama/tařıma sıcaklıęı

-40...70 °C