



SBN225

Teknik özellikler

Mimari

Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	2 P
kutup türü	2 P

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	440 V
Tip 1 gerilim girişi	AC
Anma darbe dayanım gerilimi	4000 V

Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	25 A
AC22 kategori A ile geçerli akım değeri	25 A
Anma akımı	25 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	0.375 kA
Panoların dışındaki termik anma akımı	25 A
AC21 kategori A'da anma çalışma akımı	25 A
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	25 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	1.8 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	0.9 W

Dayanıklılık

Çalışma döngülerinde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	25000
--	-------

Çalışma döngülerinde AC22'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	25000
Mekanik operasyon sayısı	200000
Bağlantı	
Kafes kelepçe konumu	kapalı ayar
Ekipman	
NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	2
INV kontaklarının adeti	0
Standartlar	
Standart metin	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
Emniyet	
Koruma indeksi IP	IP20
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C