



SBN280

Teknik özellikler

Mimari

Sipariş tipi	Kapalı şalter
Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	2 P
kutup türü	2 P

Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	400 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	440 V
Tip 1 gerilim girişi	AC
Anma darbe dayanım gerilimi	6000 V

Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	80 A
AC22 kategori A ile geçerli akım değeri	80 A
Anma akımı	80 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	0.96 kA
Panoların dışındaki termik anma akımı	80 A
AC21 kategori A'da anma çalışma akımı	80 A
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	80 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	35 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	5.4 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	2.7 W

Dayanıklılık

Çalışma döngülerinde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	2500
--	------

Çalışma döngülerinde AC22'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	2500
Mekanik operasyon sayısı	40000
Kurulum, montaj	
Sıkma torku	3,6Nm
Bağlantı	
Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6 / 35mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	6 / 50mm ²
Kafes kelepçe konumu	bir hizada
Bağlantı tipi	vidalı
Ekipman	
NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	2
INV kontaklarının adeti	0
Standartlar	
Standart metin	IEC 60947-3
Emniyet	
atishalogenfreexternallymaintained	No
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	2
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C