



SBN440

Teknik özellikler

Mimari

Sipariş tipi	Kapalı şalter
Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	4 P
kutup türü	4 P

Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	400 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	440 V
Tip 1 gerilim girişi	AC
Anma darbe dayanım gerilimi	6000 V

Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	40 A
AC22 kategori A ile geçerli akım değeri	40 A
Anma akımı	40 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	0.6 kA
Panoların dışındaki termik anma akımı	40 A
AC21 kategori A'da anma çalışma akımı	40 A
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	40 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	69 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	70 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	4.4 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	1.1 W

Dayanıklılık

Çalışma döngülerinde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	5000
--	------

Çalışma döngülerinde AC22'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	5000
Mekanik operasyon sayısı	60000
Kurulum, montaj	
Sıkma torku	2,8Nm
Bağlantı	
Bağlantı kesiti bükülgen kablo	2,5 / 16mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	2,5 / 25mm ²
Kafes kelepçe konumu	bir hizada
Bağlantı tipi	vidalı
Ekipman	
NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	4
INV kontaklarının adeti	0
Standartlar	
Standart metin	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
Emniyet	
Koruma indeksi IP	IP20
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	2
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C