



TXB202A

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
-------------	-----

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod	farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.
---------------	--

Konfigürasyon

modül sayısı	0
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	215 / 250 / 285 V
--------------------------	-------------------

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
---------------------------------	--------------

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	0
maksimum geçiş akımı	4 A
Anma akımı	4 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji	600 W
Çıkış gücü	600 W
maksimum değiştirme gücü	1200 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç	600 W
-------------------------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2,5mm ²
Kontakların türü	1NA
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Bağlantı tipi	vidalı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Priz sayısı	2
-------------	---

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
Kimlik	
ana tasarım hattı	KNX